



EVBXXXD

Tepelné nadproudové relé 50 - 70 A pro EV080-170

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu 3P

Vybavení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1

Počet pomocných kontaktů jako měnič 0

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče 0,75 - 4 mm²

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče 4 - 16 mm²

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

