



EVB00XXA

**Przełącznik przeciążeniowy 0,24 A wielkość 1**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Układ biegunów	3P
----------------	----

**Sprzęt**

Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0

**Rodzaj połączenia**

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

