



EVB0XXA

Thermisch overbelastingsrelais 0,16 - 0,24 A voor magn.schak. EV007...EV015

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype 3P

Samenstelling

Aantal hulpcontacten als maakcontact 1

Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 0,75 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met Schroefaansluiting met soepele aders 1 - 16 mm²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

