



EVB00XA

Bimetalni relej 0.16A-0.24A za kontaktore EV007...EV015

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola 3P

Oprema

Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt 1

Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt 0

Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče 0,75 - 4 mm²

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče 1 - 16 mm²

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

