



EVA008

Hilfskontakt 4Ö zu EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 15 A

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  690 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Kontaktart 4Ö

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

