



EVA008

Додатковий контакт 4НЗ для EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	15 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	690 V
--------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

