



EVA001

Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007-10...EV038-10, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

Spannung

Isolationsspannung U_i 690 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Kontaktart 1Ö+1S

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

