



EVA001

Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38,EVN022-45

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 15 A

Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 60 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Type de contact 1NO+1NF

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

