



EVA001

Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 1/2

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 15 A

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i 690 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 60 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm²

Tipo de contactos 1NA + 1NC

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí

Ilustraciones e imágenes

