



EVA001

Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007-10...EV038-10, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 15 A

##### Spanning

Nominale isolatiespanning  $U_i$  690 V

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 60 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

