



EVA001

Contacto Aux. ligação frontal 1NA+1NF

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	15 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
---------------------------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Tipo de contactos	1NF+1NA
-------------------	---------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

