



EVA002

Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	15 A
-----------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
------------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Soort contact	2 verbreek + 2 maak
---------------	---------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

