



EVA002

**Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 15 A

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí 690 V

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 60 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Typ kontaktu 2R+2S

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

**Ilustrace a výkresy**

