



EVA002

Додатковий контакт 2НВ+2НЗ для EV007-10...EV038-10, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Номінальний струм 15 A

**Напруга**

Номінальна напруга ізоляції  $U_i$  690 V

**Умови використання**

Робоча температура -25 - 60 °C

Температура зберігання / транспортування -40 - 80 °C

**Підключення**

Тип з'єднання Гвинтова клема

**Під'єднання**

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Тип контактів 2НЗ + 2НВ

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

**Зображення та малюнки**

