



EVA002

Додатковий контакт 2НВ+2НЗ для EV007-10...EV038-10, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	15 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	690 V
--------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes

Зображення та малюнки

