



EVA003

Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040...EV170, EVN063...EVN200

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 15 A

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  690 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Kontaktart 1Ö+1S

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

