



EVA003

Додатковий контакт 1НВ+1НЗ для EV040...EV170, EVN063...EVN200

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Номинальний струм 15 A

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції  $U_i$  690 V

**Умови використання**

Робоча температура -25 - 60 °C

Температура зберігання / транспортування -40 - 80 °C

**Підключення**

Тип з'єднання Гвинтова клема

**Під'єднання**

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Тип контактів 1НЗ + 1НВ

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

**Зображення та малюнки**

