



EVA004

Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV040...EV170, EVN063...EVN200

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

Spannung

Isolationsspannung U_i 690 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 4 mm²

Kontaktart 2Ö+2S

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

