



EVA004

Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 3+4

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 15 A

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 60 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 4 mm²

Rodzaj styku 2NC+2NO

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

