



EVA004

Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV040...EV170, EVN063...EVN200

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 15 A

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 690 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 60 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 4 mm²

Soort contact 2 verbreek + 2 maak

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

