



EVA004

Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063-

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
---------------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Typ kontaktu	2R+2S
--------------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

