



EVA004

Додатковий контакт 2НВ+2НЗ для EV040...EV170, EVN063...EVN200

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	15 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U_i	690 V
-----------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 4 mm ²
--	--------------------------

Тип контактів	2НЗ + 2НВ
---------------	-----------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

Зображення та малюнки

