



EVA005

Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

##### Spannung

Isolationsspannung  $U_i$  690 V

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Kontaktart 1Ö+1S

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

