



EVA005

Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL..., EVR...

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	15 A
----------------	------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
------------------------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Vrsta kontakata	1NC+1NO
-----------------	---------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

