



EVA005

Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
---------------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
--------------	---------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

