



EVA005

Дод. контакт 1НВ+1НЗ для EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 15 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i 690 V

Умови використання

Робоча температура -25 - 60 °C

Температура зберігання / транспортування -40 - 80 °C

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm²

Тип контактів 1НЗ + 1НВ

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

