



EVA005

Дод.контакт 1НВ+1НЗ для EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 15 A |
|-------------------|------|

**Напруга**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Номинальна напруга ізоляції Ui | 690 V |
|--------------------------------|-------|

**Умови використання**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -40 - 80 °C |
|------------------------------------------|-------------|

**Sustainability**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|

**Зображення та малюнки**

