



EVA006

**Bloc de contacts auxiliaires 4NO pour EV007-38,EVN022-45**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 15 A

**Tension**

Tension assignée d'isolement 690 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 60 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Type de contact 4NO

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

