



EVA006

**Contacto Aux. ligação frontal 4NA**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 15 A

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui 690 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -25 - 60 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Tipo de contactos 4NA

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim

**Imagens e esquemas**

