



EVA006

Pomoćni kontakt 4NO za EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL..., EVR...

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 15 A

##### Napon

Nazivni izolacijski napon Ui 690 V

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 60 °C

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

##### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Vrsta kontakata 4NO

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

#### Ilustracije / crteži

