



EVA006

Додатковий контакт 4НВ для EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

Технічні характеристики

Електричний струм	
Номінальний струм	15 A
Напруга	
Номінальна напруга ізоляції Ui	690 V
Умови використання	
Робоча температура	-25 - 60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
Sustainability	
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes

Зображення та малюнки

