



EVA007

Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38,EVN022-45

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	15 A
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 60 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Raccordement

Type de contact	2NO+2NF
-----------------	---------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

