



EVA007

Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 15 A

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 60 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

##### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Rodzaj styku 2NC+2NO

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

#### Ilustracje | Rysunki

