



EVA007

Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 15 A

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 690 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 60 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Tipo de contactos 2NF+2NA

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim

Imagens e esquemas

