



EVA007

Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007...EV038, EVN022...EVN045, EVL..., EVR...

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 15 A

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i 690 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 60 °C

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm²

Vrsta kontakata 2NC+2NO

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

