



EVA007

Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38,EVN022-45

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 15 A

Napětí

Jmenovité izolační napětí 690 V

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 60 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Typ kontaktu 2R+2S

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

