



EVB0XXB

Tepelné nadproudové relé 24 - 32 A pro EV018-38

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	3P
----------	----

Vybavení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací	1
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	0,75 - 4 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 16 mm ²

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

