



EVBXXXD

Thermisch overbelastingsrelais 70 - 100 A voor magneetschakelaars EV080...EV170

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Pooltype	3P
----------	----

**Samenstelling**

Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met Schroefaansluiting met soepele aders	4 - 16 mm <sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

