



EVB0XXA

Thermisch overbelastingsrelais 1,6 - 2,4 A voor magneetschakelaars EV007...EV015

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|----------|----|
| Pooltype | 3P |
|----------|----|

Samenstelling

| | |
|--|---|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |

Aansluiting

| | |
|--|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders | 0,75 - 4 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met Schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 16 mm ² |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

