



EVB0XXA

Thermisch overbelastingsrelais 0,1 - 0,16 A voor magneetschakelaars EV007...EV015

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Pooltype 3P

##### Samenstelling

Aantal hulpcontacten als maakcontact 1

Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 1 - 16 mm<sup>2</sup>

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

