



EVB0XXA

Bimetalni relej 0.1A-0.16A za kontaktore EV007...EV015

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	3P
----------	----

Oprema

Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	1
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0

Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	0,75 - 4 mm ²
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm ²

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

