



KDN451D



Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 215 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modulen 12