



KDN451D



Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N,12m

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 80 A

Arkitektur

Antal poler 4

Dimensioner

Längd 215 mm

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare 16 mm²

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55 °C

Kapacitet

Antal moduler 12

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja