



KDN480A

**Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 12 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 80 A

**Architektur**

Polanzahl 4

**Abmessungen**

Länge 210 mm

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

**Kapazität**

Anzahl Module 12