



KDN280A

### Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 12 Module

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

##### Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

##### Abmessungen

Länge	210 mm
-------	--------

##### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	4500 V
--	--------

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 400 V
---	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

##### Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----