



Fehlerstromschutz-Relais 30mA -3A Typ B 4-Kanal

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom Idn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA

Ringkörper: Zulässige Überlastung

30 kA/100 ms

Ausstattung

Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz

Ja

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes

B

Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung

0,1 s

Einstellbare Zeitverzögerung

Ja

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender

25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja