



HR554

Relè diff. regolabile 0.03-3A 4 vie temp 0.1÷10s tipo B display LCD 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Sensibilità $I\Delta n$

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA

Toroidi: Sovraccarico ammesso

30 kA/100 ms

Equipaggiamento

Con toroide differenziale

Si

Protezione

Tipo di corrente residua

B

Impostazioni

Tempo d'intervento differenziale

0,1 s

Ritardo regolabile

Si

Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore

25m e 50m doppino telefonico

Sostenibilità

Senza alogenri

Si

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si