



HR551

Aardlekrelais, 30 mA tot 3 A, 1 kring, type B, instelbaar, vertraagd 50%, LCD

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA

Torroïden: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

Uitrusting

Met aardlekschakelaar	Ja
-----------------------	----

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	B
-------------------------	---

Instellingen

Vertraging aardlekbeveiliging	0,1 s
Instelbare tijdvertraging	Ja

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender	25 m en 50 m busklemmen
--	-------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja