



KEM34S02G6LMF

unibar M, 400A,L-Element. vertikal,90° nach unten,Wahl X u. Y: 0,36...1,25m+Winkel

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	1250 mm
Breite	1250 mm
Länge	167 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja