




KEM34S04N1LMF

unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Standardlänge

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Abmessungen	68 x 360 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler	Winkelkasten
---	--------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja